



HCE970H

**Interrupteur à déclenchement libre h1000 3P 1000A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1000 A
-------------------------	--------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	2x 240 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	2x 240 mm <sup>2</sup>

**Tension**

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

**Déclenchements**

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Equipement**

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

**Fonctions**

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>	62 W
Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	186 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	658000 W

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Couvercle, porte**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui