



HCE970H

Schakelaar h1000 3P 1000A

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1000 A
-----------------	--------

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Knevel

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	2x 240 mm ²
Doorsnede soepele geleider	2x 240 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
------------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitrusting

Motorbediening optioneel	Ja
--------------------------	----

Functies

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	62 W
Totaal vermogensverlies onder IN	186 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	658000 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------