



WXD010B

Enjoliveur interrupteur gallery 1 module pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	44,60 mm
Largeur	22,20 mm
Profondeur	7,40 mm

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Adapté à

Hager ga	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui