



1080608400

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικό

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 58,80 mm

Πλάτος 58,80 mm

Βάθος 30,50 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Κεντρική πλάκα καλύμματος

Κατάλληλο για

Q.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι