



SPV040

Uložak - modul za SPV340, tip 2, 1P, PV, In=15kA, Imax=40kA, Ucpv=585V DC

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Nazivni radni napon Ue	1000 - 1000 V
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1	585 V
Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1	1,90 kV
Razina naponske zaštite Up L-PE/N-PE prema IEC 61643-11	1,90 kV
Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11	1900 V

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimenzije

Visina	52,40 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	55,4 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 80 °C
-------------------	-------------

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže	DC
-------------	----

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Ne
-----------------------------------	----

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	T2
--------------------------	----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3 - 3 Nm
------------------------	----------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da