



SPV040

Výměnný modul pro +/- pro SPV340, 15 kA

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Napětí

Provozní napětí AC	1000 - 1000 V
Trvalé provozní napětí U_c podle IEC 61643-1	585 V
Úroveň napětové ochrany U_p podle IEC 61643-1	1,90 kV
Úroveň napětové ochrany U_p L-PE/N-PE podle IEC 61643-11	1,90 kV
Úroveň U_p napětí U_p L-N/PEN IEC 61643-11	1900 V

Elektrický proud

Jmenovitý vybíjecí proud I_n 8-20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Maximální vybití (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Rozměry

Výška	52,40 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	55,4 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Konfigurace sítě

Typ sítě	DC
----------	----

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	3 - 3 Nm
----------------------------	----------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano