




260215



USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat

Technische karakteristieken

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Type USB-aansluiting	A

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

Uitrusting

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-kleur	7021
Afwerking oppervlakte	Mat

Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,15 W

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,20 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Teksten

Aansluitingen	Met 2 USB-aansluitingen type A
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja