




260215



Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt, mat

Właściwości techniczne

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Typ złącza/wtyczki USB	A

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	34 mm

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat

Moc

Moc wyjściowa	15 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,15 W

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,20 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

Dodatkowe informacje

Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak