




260215

USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
USB priključak/utikač	A

Dimenzije

Ugrađena dubina	32 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	34 mm

Oprema

Broj izlaza	2
-------------	---

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
Sa mini osiguračem	Ne

Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7021
Obrada površine	Mat

Snaga

Izlazna snaga	15 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	0,15 W

Napon

Ulazni napon	230 - 230 V
Izlazni napon	5 - 5 V

Električna struja

Nazivna struja	0,20 A
Izlazna struja	3000 mA

Tekst

Konektori / džekovi	Sa 2 USB utičnice tipa A
Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da