



260215



**Insats 2 x USB A ladduttag 3 A rund Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Anslutningstyp	Skruvterminal
Anslutning/kontakt typ USB	A

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	32 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34 mm

**Utrustning**

Antal utgångar	2
----------------	---

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
Med finsäkring	Nej

**Material**

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt

**Ström**

Uteffekt	15 W
Strömförbrukning (standby)	0,15 W

**Spänning**

Ingångsspänning	230 - 230 V
Utspänning	5 - 5 V

**Elektrisk ström**

Märkström	0,20 A
Utgångsström	3000 mA

**Text**

Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Avsäkring	Utan petskydd

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja