



FWK95006009010

**Goulotte anti-feu E60/E30 50x60mm L=0,75m blanc signalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Sécurité**

Classe de résistance au feu	E30 E60
-----------------------------	------------

**Architecture**

Nombre de côtés résistants au feu	4
-----------------------------------	---

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	142 mm
Largeur	150 mm
Longueur	750 mm
Hauteur intérieure	49 mm
Largeur intérieure	54 mm
Section intérieure	2646 - 2646 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	11
---	----

**Matière**

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Laqué

**Équipement**

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

**Matière**

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Équipement**

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

