



85121101



### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

#### Ovládací prvky a indikátory

Použitelné se senzorem pohybu Ano

#### Osvětlení

Výkon LED svítidla 250 W

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Funkce

stmívač na náběžné hraně Ano

Stmívač na sestupné hraně Ano

#### Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 3 - 250 W

#### Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,30 W

#### Kapacita

Počet modulů 0

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Rozměry

Vestavěná hloubka 32 mm

#### Texty

Princip stmívání Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano