




85121101



Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Ovládací prvky a indikátory

Použitelné se senzorem pohybu Ano

Osvětlení

Výkon LED svítidla 250 W

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Funkce

stmívač na náběžné hraně Ano

Stmívač na sestupné hraně Ano

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 3 - 250 W

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,30 W

Kapacita

Počet modulů 0

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Rozměry

Vestavěná hloubka 32 mm

Texty

Princip stmívání Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano