



29517003



K.1/K.5 - Sinalizador LED RGB, alumínio

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 V

Potência

Potência consumida 2 W

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Iluminação

Tipo de lâmpada LED

Materiais

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 70 mm

Largura 70 mm

Profundidade 50 mm

Conexão

Secção transversal de condutores 2,50 - 2,50 mm²

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Iluminação Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão. A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.

Etiqueta Folhas com gravação de símbolos inseríveis

Impressão Sem gravação

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim