



14831404

Накладка для анетеної розетки 4 отвори, алюміній В.х/К.1

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	коаксіальний
Число з'єднань	4

Матеріали

Colour	Алюміній
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений Покриті лаком

Розміри

Висота	51,50 mm
Ширина	51,50 mm
Глибина	8 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Тексти

Маркування	Без поля маркування
------------	---------------------

Сумісний із

К.х / S.х/В.х

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так