



LT353

**Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	20.40 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	630 A

**Fusible**

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	70 - 300 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	70 - 300 mm <sup>2</sup>

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	20 - 20 Nm
-------------------	------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	67 W
-----------------------------------	------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	800
Endurance électrique en nombre de cycles	200
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4	1000

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP3X
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	306 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	130 mm
Longueur	151 mm
Distance des barres omnibus	60 mm

**Installation, montage**

Montage	Système de jeu de barres
---------	--------------------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui