



CZ001

Contacto auxiliar + contacto de defecto para int. dif. de 2 y 4 P, 6A, 230V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	6 A
----------------------------	-----

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje por clic

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	4 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	6 mm ²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Endurancia

Número de maniobras mecánicas	12000
-------------------------------	-------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	6000
--	------

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C
--	-------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,10 W
--	--------

Dimensiones

Anchura	18 mm
---------	-------

Equipo

Número de contactos INV	0
Número de contactos NC	1

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----