



CZ001

Contatto ausiliario e segnalazione guasto per ID

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	6 A
-------------------	-----

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm ²
Sezione conduttore rigido	6 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Durata

Numero di manovre	12000
-------------------	-------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	6000
------------------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata totale	0,10 W
--------------------------	--------

Serie

Larghezza	18 mm
-----------	-------

Equipaggiamento

Numero di contatti INV	0
Numero di contatti NC	1

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----