



CZ001

Contacto aux. + sinaliz. de defeito 1M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	6 A
------------------	-----

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem de clique

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	6 mm ²

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Endurância

N.º de manobras mecânicas	12000
---------------------------	-------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 60 °C
------------------------------	-------------

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	6000
-------------------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
---	-------------

Potência

Potência total dissipada em IN	0,10 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Largura	18 mm
---------	-------

Equipamento

Número de contactos INV	0
Número de contactos NF	1

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----