



CZ001

Pomoćni kontakt za FID 2(1C+1O) 6A, 240V AC

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	6 A
----------------	-----

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Uklopna montaža

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	4 mm ²
Presjek krutog provodnika	6 mm ²

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	500 V
Vrsta napajanja	AC

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	12000
---------------------------	-------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 60 °C
-------------------	-------------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	6000
---	------

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,10 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Širina	18 mm
--------	-------

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	1

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----