



CZ001

Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	6 A
-----------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Zacvakávací upevnění

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	4 mm ²
Průřez plného vodiče	6 mm ²

Napětí

Jmenovité izolační napětí	500 V
Typ napájecího napětí	AC

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	12000
--------------------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	6000
------------------------------------	------

Podmínky použití

Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,10 W
--	--------

Rozměry

Šířka	18 mm
-------	-------

Vybavení

Počet kontaktů INV	0
Počet kontaktů NC	1

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----