



CZ001

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2NO+2NC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	6 A
------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm ²

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης Ui	500 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	12000
-------------------------------	-------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 60 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	6000
--	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,10 W
--	--------

Διαστάσεις

Πλάτος	18 mm
--------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	1

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----