



CZ001

Блок-контакт CA та сигнальний контакт SD 230В/6А

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	6 А
-------------------	-----

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

Тип монтажу	Кріплення на клавіші
-------------	----------------------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 mm ²
--	-------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	6 mm ²
---	-------------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції Ui	500 V
--------------------------------	-------

Тип напруги живлення	Змінний струм
----------------------	---------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Витривалість

Кількість механічних процесів	12000
-------------------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	6000
---------------------------------------	------

Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,10 W
--	--------

Розміри

Ширина	18 mm
--------	-------

Обладнання

Кількість контактів INV	0
-------------------------	---

Кількість контактів NC	1
------------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----