



CZ001

Блок-контакт CA та сигнальний контакт SD 230B/6A

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	6 A
-------------------	-----

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	6 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	500 V
--	-------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Витривалість

Кількість механічних процесів	12000
-------------------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	6000
---------------------------------------	------

Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,10 W
--	--------

Розміри

Ширина	18 mm
--------	-------

Обладнання

Кількість контактів INV	0
Кількість контактів NC	1

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----