



47461909

**S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis., z przesł. st. biały**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Łączność**

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchyloną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Tak

**Pokrywa, drzwi**

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach

**Pojemność**

Liczba modułów 1

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

---

**Dodatkowe informacje**

Nadruk	Z nadrukiem
Oslona	Oslona centralna
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Z polem opisowym

---

**Odpowiednie do**

Berker B.x

---

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak