




LFS3004509010



Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	30 mm
Bredd	45 mm
Längd	2000 mm
Inre area	970 - 970 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	4
---	---

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

Illustrationer | teckningar

