



LFS3004509016

Goulotte LFS en acier 30x45mm en blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	30 mm
Largeur	45 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	970 - 970 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	4
---	---

Matières

Matière	Acier
Traitement	Laqué
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

