



LFS3004509016

**Kabel. kanál LFS 30x45 s víkem, bílá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Výška                 | 30 mm                     |
| Šířka                 | 45 mm                     |
| Délka                 | 2000 mm                   |
| Vnitřní průřez vodiče | 970 - 970 mm <sup>2</sup> |

**Kapacita**

|   |   |
|---|---|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 4 |
|---|---|

**Materiál**

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiál | Ocel          |
| Povrch   | Lakované      |
| Kód RAL  | 9016          |
| Barva    | Dopravní bílá |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK08 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

**Normy**

|   |     |
|---|-----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ano |
|---|-----|

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

**Konektivita**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Spojení kanálu | Spojky samostatně |
|----------------|-------------------|

**Vybavení**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Počet přepážek                | 0     |
| Počet oddílů                  | 1 - 1 |
| Počet připojitelných přepážek | 0     |
| Včetně kabelové příchytky     | Ne    |
| S ochrannou fólií             | Ne    |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| Bez REACH-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

