



SRG40005

## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4000/5A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Λειτουργίες

Κατηγορία ακρίβειας	1
---------------------	---

#### Ισχύς

Ισχύς	15 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	22 W

#### Διαστάσεις

Διάμετρος ανοίγματος	98 mm
Ύψος	198 mm
Πλάτος	160 mm
Βάθος	40 mm
Ύψος ανοίγματος	98 mm
Πλάτος ανοίγματος	122 mm

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	3000 V
----------------------------	--------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 40 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 40 °C

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP10
---------------------------	------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ένταση πρωτεύοντος ρεύματος	4000 A
Μέγιστη ένταση του δευτερεύοντος	5 A

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN Πλάτη στήριξης
------------	----------------------------

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι