



EH011



IP20



**Interr. horário 1 canal 24h c/ res 1M**

**Características técnicas**

**Equipamento**

Número de canais 1

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Potência**

Consumo de energia em operação 0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 900 W

Potência lâmpadas incandescentes 900 - 900 W

**Funções**

Número de canais em operação 1

**Conexão**

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

**Capacidade**

Número de módulos 1

**Dimensões**

Altura 80 mm

Largura 18 mm

Profundidade 60 mm

**Texto**

Modo de comutação Contacto NA

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

**Corrente elétrica**

Potência máx. (cos phi 0,6) 3 A

**Endurância**

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos 30000

**Texto**

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue 210 - 230 V

**Potência**

Potência dissipada a plena carga 1 W

**Modo de configuração**

Ciclos do programa Ciclo de programas: 24 horas

**Iluminação**

Potência da lâmpada LED 450 W

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim