




EH011



IP20



Analogt dygnsur 1 sl

Tekniska egenskaper

Utrustning

Antal kanaler	1
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Strömförbrukning under drift	0,50 VA
230 V glöd- och halogenlampor	900 W
Effekt glödljus	900 - 900 W

Funktioner

Antal funktionskanaler	1
------------------------	---

Anslutning

Antal anslutningar	1
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	18 mm
Djup	60 mm

Text

Brytare läge	NO-kontakt
Utförande	För montage på DIN-skena

Elektrisk ström

Max. effekt (cos phi 0,6)	3 A
---------------------------	-----

Uthållighet

Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC1	30000
--	-------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	210 - 230 V
----------------------	-------------

Ström

Effektförlust vid full belastning	1 W
-----------------------------------	-----

Inställningar

Programcykler	Programcykler 24 timmar
---------------	-------------------------

Belysning

LED-lampans effekt	450 W
--------------------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----