



ATA205019016

**tehalit.ateha Kanał 20x50 L=2,0m, 2 komory, biały**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	20 mm
Szerokość	52 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	900 - 900 mm <sup>2</sup>

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	5
---	---

**Materiały**

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9016
Kolor	Biały

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

**Normy**

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 65 °C
-------------------------	------------

**Łączność**

Akcesoria łączeniowe	Bez łącznik apodstawy
----------------------	-----------------------

**Sprzęt**

Liczba przegród	1
Liczba przegród	2 - 2
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Tak
Z folią ochronną	Nie

**Instalacja, montaż**

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

