




EH010



IP20



## Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A

### Technische karakteristieken

#### Uitrusting

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Energieverbruik in bedrijf   | 0,50 VA     |
| Gloeï- en halogeenlamp 230 V | 900 W       |
| Vermogen gloeilamp           | 900 - 900 W |

#### Funcities

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal kanaalfuncties | 1 |
|-----------------------|---|

#### Aansluiting

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aantal contacten           | 1                        |
| Doorsnede soepele geleider | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Doorsnede stijve geleider  | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Diepte  | 60 mm |

#### Teksten

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Schakelmodus | Maakcontact              |
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail |

#### Elektrische Stroom

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Maximale stroom (cos phi 0,6) | 3 A |
|-------------------------------|-----|

#### Levensduur

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 | 30000 |
|-------------------------------------------------------|-------|

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

#### Spanning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 210 - 230 V |
|----------------------|-------------|

#### Vermogen

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Verliesvermogen bij volle belasting | 1 W |
|-------------------------------------|-----|

#### Instellingen

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Programmacycli | Programmacyclus: 24 uur |
|----------------|-------------------------|

#### Verlichting

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vermogen led-lamp | 450 W |
|-------------------|-------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|