Scheda tecnica del prodotto
EH010



EH010

IP20

Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.Din

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento	
Numero di canali	1
Frequenza	
Frequenza	50 - 50 Hz
Potenza	
Consumo di energia durante il funzionamento	0,50 VA
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	900 W
Potenza lampada ad incandescenza	900 - 900 W
Funzioni	
Numero di canali funzionali	1
Connessione	
Numero di contatti	1
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm^2
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm^2
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
Numero di moduli	
Numero di moduli	1
Serie	
Altezza	80 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	60 mm
Testo	
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN
Corrente	
Potenza massima (cos phi 0,6)	3 A
Durata	
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento	30000
Testo	
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Condizioni di impiego	
Tensione nominale d'impiego CA	210 - 230 V
Potenza	
Potenza dissipata a pieno carico	1 W
Impostazioni	
Passi di programma	Passo di programma: 24 ore
Illuminazione	
Potenza della lampada LED	450 W
Sostenibilità	
Conformità ROHS	Sì