




EH010



IP20



Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (bez rezervy chodu)

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Příkon během provozu	0,50 VA
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	900 W
Napájení žárovky	900 - 900 W

Funkce

Počet funkčních kanálů	1
------------------------	---

Připojení

Počet kontaktů	1
Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Rozměry

Výška	80 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm

Texty

Způsob zapojení	Zavírací kontakt
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN

Elektrický proud

Max. výkon (cos φ 0,6)	3 A
------------------------	-----

Trvanlivost

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1	30000
--	-------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Napětí

Provozní napětí AC	210 - 230 V
--------------------	-------------

Výkon

Ztráta výkonu při plném zatížení	1 W
----------------------------------	-----

Nastavení

Cykly programu	Cykly programu: 24 hodin
----------------	--------------------------

Osvětlení

Výkon LED svítidla	450 W
--------------------	-------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----