



KXB35LH

Borne de passage-phase, 35mm<sup>2</sup>, 1000V/125A, connection à vis

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

124 A

**Dimensions**

Hauteur

67,60 mm

Largeur

70,60 mm

Profondeur

16 mm

**Installation, montage**

Montage sur

Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple

10 - 35 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

10 mm<sup>2</sup>

**Matières**

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection / prise

Borne à vis

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui