




KXB35LH

Klema za fazu 35mm², 1000V/125A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	124 A
----------------	-------

Dimenzije

Visina	67,60 mm
Širina	70,60 mm
Dubina	16 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	10 - 35 mm ²
Presjek krutog provodnika	10 mm ²

Materijali

Boja	Siva
Materijal	Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da