




WXF422N

Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A night

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Nuit
Code RAL	9005
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	42,50 mm
Largeur	90 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm

Installation, montage

Montage sur	Goulotte d'installation
-------------	-------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

gallery / Module de bureau

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui