



WXF422N

Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A night

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Noir intense
Code RAL	9005
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	42,50 mm
Largeur	90 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm

Installation, montage

Montage sur	Goulotte d'installation
-------------	-------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	Oui
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

Identification

Avec inscription	No
------------------	----

Textes

Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

Hager ga / Module de bureau	
-----------------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui
