



WXF422B

**Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 42,50 mm

Largeur 90 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

**Installation, montage**

Montage sur Goulotte d'installation

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Oui

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Boîtier complet

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

**Adapté à**

gallery / Module de bureau

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

---