



WXF422B

**gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe podwójne 2x2P+E 16A 4M biały**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	42,50 mm
Szerokość	90 mm
Liczba jednostek	2
Wbudowane puszkki podtynkowe	50 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Kanał elektroinstalacyjny
----------------	---------------------------

**Łączność**

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

Liczba modułów	4
----------------	---

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

**Identyfikacja**

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Oslona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

**Odpowiednie do**

Mediaport	
-----------	--

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak