



WXF422B

Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 42,50 mm

Širina 90 mm

Broj jedinica 2

Montažna dubina ugradbenih kutija 50 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na Zidni kanal

##### Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Francuska norma NF

Rotirani centralni umetak Da

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 4

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

##### Identifikacija

Sa otiskom Ne

##### Tekst

Poklopac Kompletno kućište

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

##### Pogodno za

gallery

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |