



LFF600669001

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	57 mm

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) Polykarbonat (PC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Crème
RAL-kod	9001

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Konfiguration

Överlapp	Ja
----------	----

Anslutning

Typ av montering	Skruvanslutning Snabbanslutning
------------------	------------------------------------

Illustrationer | teckningar

