



EG071



IP20



Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, programme libre

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U_e 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 1000 W

Fonctions

Réserve de marche en années	3 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1

Equipement

Précision de marche par jour	60 s
Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contacts 1x inverseur

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

Capacité

Nombre de modules 1