



EG071



### Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, programme libre

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1000 W
---	--------

##### Fonctions

Réserve de marche en années	3 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1

##### Equipement

Précision de marche par jour	60 s
Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	1

##### Raccordement

Type de contacts	1x inverseur
------------------	--------------

##### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

##### Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	64 mm

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---