



EG071



IP20



Programador digital 1 canal 7d 1M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1000 W

Funções

Reserva de marcha em anos	3 anos
Com sincronização de rede	Não
Com sincronização de quartzo	Sim
Número de canais em operação	1

Equipamento

Precisão diária	60 s
Com programa de impulsos	Não
Número de canais	1

Conexão

Tipo de contactos 1x comutador

Modo de configuração

Programa diário	Não
Programa semanal	Sim
Programa anual	Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1 - 4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 4 mm ²

Texto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Dimensões

Altura	92 mm
Largura	18 mm
Profundidade	64 mm

Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados 1 min

Capacidade

Número de módulos 1