



EG071



### Programador digital 1 canal 7d 1M

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1000 W
---	--------

##### Funções

Reserva de marcha em anos	3 anos
Com sincronização de rede	Não
Com sincronização de quartzo	Sim
Número de canais em operação	1

##### Equipamento

Precisão diária	60 s
Com programa de impulsos	Não
Número de canais	1

##### Ligações

Tipo de contactos	1x comutador
-------------------	--------------

##### Modo de configuração

Programa diário	Não
Programa semanal	Sim
Programa anual	Não

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

##### Dimensões

Altura	92 mm
Largura	18 mm
Profundidade	64 mm

##### Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados	1 min
--	-------

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---