



EG071



IP20



Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1000 W
---------------------------------------	--------

Funkce

Rezerva chodu v letech	3 y
Se sítovou synchronizací	Ne
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano
Počet funkčních kanálů	1

Vybavení

Přesnost na den	60 s
S impulzním programem	Ne
Počet kanálů	1

Připojení

Typ kontaktu	1x přepínač
--------------	-------------

Nastavení

Denní program	Ne
Týdenní program	Ano
Roční program	Ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 4 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 4 mm ²

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Rozměry

Výška	92 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	64 mm

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy	1 min
--	-------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---