



EG071



IP20



Digitalt Veckour 1 kanal

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	1000 W
-------------------------------	--------

Funktioner

Strömreserv i år	3 y
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja
Antal funktionskanaler	1

Utrustning

Nogrannhet per dag	60 s
Med impulsprogram	Nej
Antal kanaler	1

Anslutning

Anslutningstyp	1x växlande
----------------	-------------

Inställningar

Dagligt program	Nej
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 4 mm ²
Area solid ledare	1 - 4 mm ²

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Dimensioner

Höjd	92 mm
Bredd	18 mm
Djup	64 mm

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider	1 min
--	-------