



533037

## Přepínač křížový, řazení 7, 16AX

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Materiál

Materiál Kov  
Umělá hmota

#### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

#### Konektivita

Druh montáže Upevnění přichytkou

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

#### Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK07

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Texty

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení Křížový přepínač (7)

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano